

Garant**Fräsvändskär Ø 20 mm, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	212734 ALU
GTIN	4045197761804
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Sort	HU7810
Hörnradie	4 mm
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	4 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,35 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,35 mm

Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning