

Garant**Ändfräsdorn cylindriska, SK 50 A = 300, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301147 22
GTIN	4045197761774
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	19 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
Ø D ₂	48 mm
vikt	5,9 kg
fäste	SK 50 A = 300
Norm	DIN 6357

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50

Dragappartätad passar för konor 50

308660 50