


Garant**Fräsvändskär Ø 20 mm, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	212734 ST1400
GTIN	4045197761811
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· **Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. $\pm 0,015$ mm.**

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Sort	HB7520
Hörnradie	4 mm
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	4 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,35 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,35 mm

Antal byten/skär	1
Produktlag	Vändskär för fräsning