


**Garant****Fräsvändskär Ø 10 mm Highfeed, Typ: ST1400****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 212749 ST1400 |
| GTIN         | 4045197761859 |
| Artikelklass | 21A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

- Radie, rundgångsnoggrannhet:  $\pm 0,015$  mm.
- Repeternoggrannhet från platta till platta:  $\pm 0,025$  mm.

**Användningsdata:**

Torusplattor "Highfeed" för högre matningshastigheter.

**Teknisk beskrivning**

|  |        |
|--|--------|
| Typ                                    | ST1400 |
| Sort                                   | HB7530 |
| Skärmaterial                           | VHM    |
| maximalt sågdjup $a_{p\max}$           | 0,5 mm |
| Programmeringsradie vid $a_{p\max}$    | 1,4 mm |
| Matning $f_z$ i kortspånande aluminium | 0,4 mm |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Matning $f_z$ i stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | 0,5 mm                |
| Antal byten/skär                              | 1                     |
| Produktslag                                   | Vändskär för fräsning |