


Garant**Fräsvändskär Ø 16 mm Highfeed, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212756 ST1400
GTIN	4045197761897
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

- **Radie, rundgångsnoggrannhet: $\pm 0,015$ mm.**
- **Repeternoggrannhet från platta till platta: $\pm 0,025$ mm.**

Användningsdata:

Torusplattor "**Highfeed**" för högre matningshastigheter.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Sort	HB7530
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,8 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\ max}$	1,6 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,6 mm

Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,8 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning