

Garant**Ändfräsdorn cylindriska, SK 50 A = 400, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 301148 22 |
| GTIN | 4045197761910 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|---------------|
| utkragningslängd A-mått | 400 mm |
| Frässpindellängd L ₄ | 19 mm |
| Ø D ₂ | 48 mm |
| vikt | 5,3 kg |
| fäste | SK 50 A = 400 |
| Norm | DIN 6357 |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Svängning | dämpad |
| Produktslag | Ändfräsdorn |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50 | 308615 50 |
| DragtapparForm B passar för konor 50 | 308640 50 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50 | 308830 50 |
| Dragtappartätad passar för konor 50 | 308660 50 |
| Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm | 309840 22 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50 | 308650 50 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50 | 308820 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50 | 308795 50 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50 | 308620 50 |
| DragtapparForm A passar för konor 50 | 308600 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50 | 308790 50 |
| Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm | 309840 50 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 50 | 308785 50 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50 | 308760 50 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50 | 308605 50 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50 | 308765 50 |
| Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50 | 308720 50 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 50 | 308610 50 |

Specialdragtapp passar för konor 50

308740 50