

**Borrchuckar Form A, SK 30, spännvidd: 0,5-13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301478 0,5-13
GTIN	2050001838902
Artikelklass	33W

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
spännvidd	0,5 - 13 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
utkragningslängd A-mått	111 mm
fäste	SK 30
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 30 µm
Produktslag	Kort borrchuck

