



## Borrchuckar Form A, BT 30, spännvidd: 0,5-13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Artikelklass	33W

### Beskrivning

**Utförande:**

För höger- och vänstergång.

**leveransinnehåll:**

Inklusive **chucknyckel**.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

### Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	96 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
spännvidd	0,5 - 13 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	BT 30
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 30 µm
Produktslag	Kort borrchuck

---

**Tillbehör**

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 4 mm	627481 4
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30