

Garant**Borrchuckar Form F, HSK-F 63, spännvidd: 0,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Artikelklass	33W

Beskrivning**Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.

leveransinnehåll:Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.**Teknisk beskrivning**

konstruktion	standard
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
utkragningslängd A-mått	102 mm
Utvändig-Ø D	57 mm
fäste	HSK-F 63
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893-1
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	F
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm
Produktslag	Kort borrhuck

Tillbehör

Skruvdragare för Torx®, kort, med T-handtag Torx®-profil TX25	625221 TX25
---	-------------