

Garant**Krympchuck, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302225 3
GTIN	2050001838919
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringsskruvset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningsslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	17 mm
Ø D ₂	10 mm
Spännhylsa D ₁	3 mm
fäste	SK 30 kort
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/3 mm	302410 16/3
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30