

Garant**Krympchuck, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302225 14
GTIN	2050001838988
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringsskrivset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	14 mm
Ø D ₂	27 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	SK 30 kort
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Dragtapp 45° tätad passar för konor 30	308765 30
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Dragtapp tätad, form A passar för konor 30	308610 30
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp 60° tätad passar för konor 30	308785 30
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Dragtapp 45° tätad passar för konor 30	308760 30
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Kyladapter lång 4,5° för spann-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16