

Garant**Krympchuck, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302225 18
GTIN	2050001839008
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringskravset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	42 mm
Spännhylsa D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
fäste	SK 30 kort
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Dragtapp 60° tätad passar för konor 30	308785 30
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp tätad, form A passar för konor 30	308610 30
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Dragtapp 45° tätad passar för konor 30	308760 30
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtapp 45° tätad passar för konor 30	308765 30
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1