

**Garant****Krympchuck, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302225 20
GTIN	2050001839015
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.  
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,  
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,  
balanseringsskruvset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
utkragningenslängd A-mått	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	SK 30 kort
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30