

**Garant****Slimad hydraulchuck, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302093 4
GTIN	4045197761170
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Synnerligen smalt utförande (3°-kontur)
- Förädlad ytstruktur.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.
- Användning av reducerhylsor möjlig.

**Användningsdata:**

bearbetning vid verktygs- och formtillverkning **När mindre kast är nödvändiga**. för borrar, brotschning och fräsning För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	49,5 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D <sub>3</sub>	18,4 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	4 mm
L <sub>2</sub>	80 mm

Ø D <sub>2</sub>	10 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40