

**Garant****Slimad hydraulchuck, BT 40 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303465 6
GTIN	4045197762337
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Extremt smalt utförande (3°-kontur).
- Idealiska dämpningsegenskaper.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårdbearbetade.

**Användningsdata:**

- Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
- Där en reducerad störkontur krävs.
- För borrar, brotschning och fräsning.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, reduceringshylsor nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D <sub>3</sub>	19,5 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

L <sub>2</sub>	73 mm
fäste	BT 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm håll och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40