

**Garant****Slimad hydraulchuck, BT 40 A = 120, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303465 12
GTIN	4045197762368
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Extremt smalt utförande (3°-kontur).
- Idealiska dämpningsegenskaper.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.

**Användningsdata:**

- Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
- Där en reducerad störkontur krävs.
- För borrar, brotschning och fräsning.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, reduceringshylsor nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	25,8 mm
utkragningenslängd A-mått	120 mm
L <sub>2</sub>	75 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm

Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
fäste	BT 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302135 5
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302140 5
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40

Slitsad reducerhysätätad Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302135 4
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302135 6
Slitsad reducerhysätätad Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40