

Garant**Krympchuck med kylkanalhål och förstärkt väggjocklek, SK 40 kort,
Spännhylsa D1: 6 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302316 6
GTIN	4045197762412
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Inklusive förslutningsbara kylkanalhål.**
- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **För HSS och HM.**
- **Skaften hårdbearbetade (lugn gång!)**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Blästrad med glaspärlor.**

Fördel:

Genom det förstärkta utförandet

- **kan bättre spånavskiljningsresultat uppnås (matning, matningsdjup).**
- **blir arbetsstyckets ytor bättre (fungerar vibrationsdämpande).**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6. Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450.
Kylkanalborrhål: förslutningsbar
utkagningslängd A-mått: 65 mm
Ø D₂: 22 mm
Ø D₃: 28,4 mm
L₁: 36 mm

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	22 mm
Ø D ₃	28,4 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
utkragningslängd A-mått	65 mm
L ₁	36 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M

Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Verktysgrundhållare för SK för koniskt skaft 40 SK	354225 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40