

**Garant****Krympchuck med kylkanalhål och förstärkt väggjocklek, SK 40 kort,  
Spännhylsa D1: 8 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302316 8
GTIN	4045197762429
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Inklusivt förslutningsbara kylkanalhål.
- Mycket varmhållfast stål.
- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
- För HSS och HM.
- Skaften hårdbearbetade (lugn gång!)
- Med Balluffchip-hål.
- Blästrad med glaspärlor.

**Fördel:**

Genom det förstärkta utförandet

- kan bättre spånavskiljningsresultat uppnås (matning, matningsdjup).
- blir arbetsstyckets ytor bättre (fungerar vibrationsdämpande).

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6. Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450.  
Kylkanalborrhål: förslutningsbar  
utkragningslängd A-mått: 65 mm  
Ø D<sub>2</sub>: 22 mm  
Ø D<sub>3</sub>: 28,4 mm  
L<sub>1</sub>: 36 mm

## Teknisk beskrivning

Ø D <sub>3</sub>	28,4 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
L <sub>1</sub>	36 mm
utkragningslängd A-mått	65 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	8 mm
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Verktysgrundhållare för SK för koniskt skaft 40 SK	354225 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L <sub>1</sub> = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 25/8 mm	302414 25/8
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8

Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Utbyteskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8