

Garant**Krympchuck med kylkanalhål och förstärkt väggjocklek, SK 40 kort,
Spännhylsa D1: 12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302316 12
GTIN	4045197762443
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Inklusive förslutningsbara kylkanalhål.**
- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.**
- **För HSS och HM.**
- **Skaften hårdbearbetade (lugn gång!)**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Blästrad med glaspärlor.**

Fördel:

Genom det förstärkta utförandet

- **kan bättre spånavskiljningsresultat uppnås (matning, matningsdjup).**
- **blir arbetsstyckets ytor bättre (fungerar vibrationsdämpande).**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6. Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450.
Kylkanalborrhål: förslutningsbar
utkragningslängd A-mått: 65 mm
Ø D₂: 26,5 mm
Ø D₃: 32,9 mm
L₁: 47 mm

Teknisk beskrivning

L ₁	47 mm
Ø D ₃	32,9 mm
Ø D ₂	26,5 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
utkragningenslängd A-mått	65 mm
Kylkanalborrhål	förlutningsbar
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt skaft 40 SK	354225 40

Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad $\emptyset d / \emptyset D1$ 20/12 mm	302415 20/12
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv $\emptyset d / \emptyset D1$ 25/12 mm	302412 25/12
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål $\emptyset d / \emptyset D1$ 32/12 mm	302414 32/12
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn- \emptyset 12-20 mm	354240 12-20
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv $\emptyset d / \emptyset D1$ 25/12 mm	302416 25/12
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv $\emptyset d / \emptyset D1$ 32/12 mm	302410 32/12
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Kyladapter lång 4,5° för spänn- \emptyset 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
	308801 40

Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 25/12 mm	302417 25/12
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40