



Stereomikroskop Lynx, Typ: ERGO



Beställningsdata

Ordernummer	491865 ERGO
GTIN	2050001956767
Artikelklass	49B

Beskrivning

Utförande:

Stereomikroskop utan okular för att betrakta och analysera komponenter och prover i 3D. Patenterad Dynascope® stereo-optik skapar en tredimensionell bild av högsta kvalitet. Den unika optiken hos Lynx EVO, utan okular, gör arbetsställningen bekvämare och därmed arbetet betydligt effektivare.

- **Den modulära designen möjliggör anpassning till individuella tillämpningar.**
- **Förstoringen sker steglöst 6× – 60× och kan med ytterligare objektiv ökas till 120×.**
- **Flexibla stativalternativ**
- **Ergo-stativ. Kompakt storlek för små arbetsytor. Enastående stabilitet vid hög förstoring.**
- **Multi-Axis-pelarstativ. Exakt och robust, perfekt för industriella tillämpningar där största möjliga arbetsyta krävs.**
- **Stort arbetsavstånd för bekväm bearbetning av komponenter.**
- **Ergonomi av högsta klass. Arbeta som inte tröttar ut tack vare naturlig, rak kroppsställning, ingen begränsning av huvudrörelser och märkbart mindre uttrötning av ögonen.**
- **Hög bildkvalitet genom naturtrogna färgbilder i hög upplösning, detaljrika med hög kontrast.**

8-punkts LED-ringbelysning med reglering av ljusstyrkan och integrerad vridbar spridningslins.

Användningsdata:

För alla användningsområden inom tillverkning och inspektion, där stora arbetsavstånd och hög bildkvalitet är viktigt. För bearbetning under mikroskopet. För varaktig användning på grund av arbete utan ansträngning. Idealiskt även för personer med glasögon.

leveransinnehåll:

Inklusive projektionshuvud med objektiv och zoomenhet 10: 1. LED-belysning, dimmer.
Bordsstativ med löstagbar objektivhållare.

Specialtillbehör:

Smart Cam (med programvara) nr 491867, streckplattor.

Fler objektiv (0,45 × / 0,62 × / 1,0 × / 1,5 × / 2,0 ×) Skjutbord 100×100 mm med plastyta på begäran, reglerbar genomlysning med lysdioder.

Teknisk beskrivning

utsprång för optisk axel	200 mm
Arbetsavstånd	75 mm
Förstoring (gångar)	6 - 60
stativ	Bordsstativ
tillverkarens beteckning	EVO501
vikt	15,3 kg
Objektiv (x gånger)	1,0
märkspänning	100 - 240 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Okularlöst betraktningssystem