

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, SK 40 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	300470 20
GTIN	4045197762832
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.

GARANT –

- **Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.**
- **Uppborrad genomgång.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	70 mm
För ER-spännhylsor	20
Reservmutter HOLEX nr 309580	20

Utvändig-Ø D	34 mm
spännvidd	1 - 13 mm
Spännhylsa D ₁	1-13 mm
fäste	SK 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308911 11
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309406 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309406 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308930 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308911 5
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308911 1
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40

ER-spänntångsats 12 delar 2-13 mm	309016
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308916 8
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309406 9
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308930 2
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308911 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308911 13
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308930 7
ER-hylsmutter för ER 20	309580 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308911 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308911 2
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308916 3
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308911 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308930 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308930 1
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308916 12
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308911 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308930 13
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308916 9
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308930 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308930 9
ER-spänntångsats 7 delar, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm med tätning	309018
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308930 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308916 11
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309406 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308916 10
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 40	309617 40
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308930 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308911 8
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309406 4
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308930 3
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308916 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308916 6

ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 3 mm	308911 3
ER-spänntångsats 12 delar 2-13 mm	309200
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spann-Ø d 7 mm	308916 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spann-Ø d 4 mm	308916 4
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
ER-hylsmutterHigh Speed för ER 40	309610 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 10 mm	308911 10
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 9 mm	308911 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spann-Ø d 6 mm	309406 6
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 6 mm	308930 6
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 20	309745 20
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 11 mm	308930 11