

**Garant****Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 40 A = 120, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301035 16
GTIN	4045197762856
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**Teknisk beskrivning**

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
utkragningslängd A-mått	120 mm
passande specialnyckel nr 309840	16
Dorndiameter d <sub>1</sub>	16 mm
Utvändig-Ø D	38 mm

Frässpindellängd L <sub>4</sub>	17 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
fäste	SK 40 A = 120
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Fräslåsskriv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Fräslåsskriv för dorn-Ø 16 mm	309860 16
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40