

**Garant****Krympchuck 3°, SK 40 A = 80, Spännhylsa D1: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302352 3
GTIN	4045197762665
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Extra smalt utförande (3° kontur).**

**Användningsdata:**

- **bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **När mindre kast är nödvändiga.**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806. AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Krympchuckförlängningar nr 302410, storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 304450.

**OBS!:**

Längdjustering är inte möjlig!

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	14 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	3 mm
fäste	SK 40 A = 80

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
	308802 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40

Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 40

308700 40

Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40

354225 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308660 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40

308806 40

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40

308785 40

Dragtappar Form B passar för konor 40

308640 40

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40

308625 40

Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M

308670 40M

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40

308830 40

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv  $\emptyset$  d /  $\emptyset$  D1 12/3 mm

302410 12/3