

**Garant****Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 40 A = 120, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301035 32
GTIN	4045197762887
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**Teknisk beskrivning**

Dorndiameter d <sub>1</sub>	32 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	24 mm
passande specialnyckel nr 309840	32
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
Utvändig-Ø D	78 mm

utkragningslängd A-mått	120 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	32 mm
fäste	SK 40 A = 120
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
	308802 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40

308806 40

Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40

308700 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308635 40

Fräslåsskruv för dorn-Ø 32 mm

309860 32

DragtapparMazak, form A passar för konor 40M

308670 40M

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308620 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40

308760 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308660 40

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40

308785 40

Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm

309860 40

Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm

309840 40

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40

308615 40

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40

308630 40

Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm

309840 32

Specialdragtapp passar för konor 40

308740 40