

**PRYOR****Sifferstämpelsats, 10 delar Normalskrift 0–9, typhöjd: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085405 8
GTIN	5022044004283
Artikelklass	08W

**Beskrivning****Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

**Normalskrift**, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

**Användningsdata:**

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservdel:**

Enstaka sifferstämpel under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämpel under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

**OBS!:**

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

**Teknisk beskrivning**

skafttjocklek	12,7
Djupbegränsning	ja

totallängd	89 mm
typhöjd	8 mm
Produktslag	Handslagstämpel

## Tillbehör

Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 8/2	085411 8/2
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 8/6	085411 8/6
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 8/4	085411 8/4
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 8/3	085411 8/3
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 8/7	085411 8/7
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 8/8	085411 8/8
Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 8/5	085411 8/5
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 8/1	085411 8/1
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 8/0	085411 8/0
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 8/9	085411 8/9