

Garant**Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 50 A = 120, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301135 22
GTIN	4045197762917
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	19 mm
passande specialnyckel nr 309840	22
utkragningslängd A-mått	120 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22
Utvändig-Ø D	48 mm

Dorndiameter d_1	22 mm
Spännhylsa D_1	22 mm
fäste	SK 50 A = 120
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min^{-1}
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 6 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Specialnyckel för dorn- \emptyset 22 mm	309840 22
Fräslåsskruv för dorn- \emptyset 50 mm	309860 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50

Fräslåsskruv för dorn-Ø 22 mm	309860 22
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50