

Garant**Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 50 A = 120, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301135 32
GTIN	4045197762931
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	120 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
Utvändig-Ø D	78 mm
Dorndiameter d ₁	32 mm
Frässpindellängd L ₄	24 mm

passande specialnyckel nr 309840	32
Spännhylsa D ₁	32 mm
fäste	SK 50 A = 120
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50