

HOLEX**Hydro-Dehn spannchuck BASIC kort, smal, form ADB, SK 50, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302058 20
GTIN	4045197762962
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32; reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

vikt	3,3 kg
Effektiv längd L_1	61,5 mm
Spännhylsa D_1	20 mm
gängaM	M16×1
justersträcka V	10 mm

Ø D ₂	42 mm
utkragningslängd A-mått	80,5 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm
passande reducerhylsa	302160; 302165; 302155; 302150
L ₂	42 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8