

Garant**Krympchuck 3°, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302356 4 |
| GTIN | 4045197762719 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Extra smalt utförande (3° kontur).**

Användningsdata:

- **bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **När mindre kast är nödvändiga.**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806. AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Krympchuckförlängningar nr 302410, storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 304450.

OBS!:

Längdjustering är inte möjlig!

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|---------------|
| utkragningslängd A-mått | 120 mm |
| Utvändig-Ø D | 15 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 4 mm |
| fäste | SK 40 A = 120 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Krympchuck |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Krympaggregat Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| DragtapparForm B passar för konor 40 | 308640 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308635 40 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308620 40 |
| Kylenhet Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308660 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308650 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| DragtapparForm A passar för konor 40 | 308600 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| | 308806 40 |

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40

| | |
|---|-------------|
| Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40 | 354225 40 |
| Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40 | 308700 40 |
| Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40 |
| Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M | 308670 40M |
| Dragtapp 90° tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40 | 308605 40 |
| Specialdragtapp passar för konor 40 | 308740 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40 | 308615 40 |
| Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 12/4 mm | 302410 12/4 |
| Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40 | 308625 40 |