

DYMO**Märkmaskin, Typ: XTL500****Beställningsdata**

Ordernummer	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Artikelklass	08U

Beskrivning**Utförande:**

Robusta, mobila märkapparater för snabb och enkel framställning av självhäftande plastetiketter. Hållbart termotransfertryck. Inställbar bandmatning framåt och bakåt. Avsedda för Dymo D1-band. Energiförsörjning via laddbart **litiumjonbatteri**, nätladdare. Enkel textbearbetning tack vare snabbknappar. **Intuitiv, snabb, Touchscreen-betjäning**, verklighetstrogen visning av etiketter, **En mängd sparade etikettmallar**, bilder och symboler för perfekta format, stöttålig gummimantling.

Robust industrietikettskrivare för enkel påskrift av kablar, strömbrytare, hyllor m.m.

Snabbknappar för eltekniska symboler som används ofta.

Användningsdata:

Etiketterna fäster på nästan alla glatta och fettfria ytor.

leveransinnehåll:

Inklusive band för svart på vitt och bruksanvisning. DYMO XTL™ 500-märkare, väska, laddningsadapter, USB-kabel, Li-jonbatteri, 1 × universal-vinyl-patron 54 mm × 7 mm, 1 × laminerade kabeletiketter 38 mm × 39 mm, svart på vitt, 150 etiketter, anvisning, programvarunedladdnings-kort.

OBS!:

- **Flera olika språkversioner kan ställas in.**
- **Tysk knapplayout finns på lager, fransk knappsats på begäran.**

Teknisk beskrivning

Typ	XTL
antal textstilar	15
bandklippning	automatisk
teckenfärg	svart
antal textrader	1 - 27
antal tecken i fönstret	48
Längd	269 mm
Antal tillgängliga tecken/symboler	150
tangentbordslayout	QWERTZ
maximal teckenhöjd	50 mm
passande märkbandskassett	XTL
antal teckenstorlekar	15
nätadapter	Inklusive
möjliga bandbredder	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Bredd	160 mm
antal teckenbredder	2
anmärkning	Etikettminne
vikt inklusive batteri	1996 g
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
höjd	121 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	Dymo XTL 500
Produktslag	Märkmaskin

Tillbehör

Märkbandskassett 12 mm×7 m vinyl Typ W

085562 W