

**Garant****Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 100, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306562 40
GTIN	4045197762993
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

**Användningsdata:**

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

**Teknisk beskrivning**

Dorndiameter d <sub>1</sub>	40 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	27 mm
passande specialnyckel nr 309840	40
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
Utvändig-Ø D	89 mm

utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	40 mm
fäste	HSK-A 63 A = 100
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 40	309890 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
HSK-kylmedierör för HSK 40	309880 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40