

Garant**Borrstång, Höger, Skaftdiameter DS: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273914 25
GTIN	4045197763136
Artikelklass	21W

Beskrivning**OBS!:**

Till **högerhållare** använder du **vänsterplattor**, till **vänsterhållare** använder du **högerplattor**.

Teknisk beskrivning

totallängd L	250 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	30,5 mm
Platthöjd L_2	11,5 mm
Vändskärsskruv	279815 13
Mittförskjutning L_3	17,5 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 13	279815 13
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
	659957 500

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm
