

Garant**Slitsad reducerhylsa med kylning, Ø 12 mm, Spännhylsa D1: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302135 3
GTIN	4045197763198
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:****Med kylkanalspår.****Användningsdata:**

- För borrar, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
- Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänn diametern.
- Stort vridmoment garanterar en högre spån avskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times D$).
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 2 \mu\text{m}$ (ör reducerhylsa).
- Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänn diameter 12 mm.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	3 mm
totallängd L	47 mm
Ø D	12 mm
Produktnamnsattribut	Ø 12 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 μm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

