


Garant**Slitsad reducerhylsa med kylning, Ø 12 mm, Spännhylsa D1: 4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302135 4 |
| GTIN | 4045197763204 |
| Artikelklass | 31G |

Beskrivning**Utförande:****Med kylkanalspår.****Användningsdata:**

- För borrar, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
- Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänn diametern.
- Stort vridmoment garanterar en högre spån avskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times D$).
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 2 \mu\text{m}$ (ör reducerhylsa).
- Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänn diameter 12 mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| totallängd L | 47 mm |
| Ø D | 12 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 4 mm |
| Produktnamnsattribut | Ø 12 mm |
| Rundgångsnoggrannhet system | 5 μm |
| Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |

