

**Garant****Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A 63 medel, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306541 22
GTIN	4045197763549
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Förstorad midjeanliggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

**Användningsdata:**

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	75 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	19 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
passande specialnyckel nr 309840	22

Dorndiameter $d_1$	22 mm
Spännhylsa $D_1$	22 mm
fäste	HSK-A 63 medel
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Fräslåskruv för dorn-Ø 22 mm	309860 22
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22