

**Garant****Weldonhållare med kylkanalborrhål, PSC 63 kort, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308506 14
GTIN	4045197763846
Artikelklass	31C

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- PSC-innerkonturens funktionsytor är bearbetade.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309885, nyckel nr 309893.

**OBS!:**

Passande reducerhylsa från PSC 63 till PSC 40 eller PSC 50 nr 318892.

Passande reducerhylsa från SK 40 resp.HSK 63 till PSC 40 eller PSC 50 på förfrågan.

Passande reducerhylsa från SK 50 resp.HSK 100 till PSC 63 eller PSC 80 på förfrågan.

Passande förlängningar under nr 318894, nr 318895 och nr 318896.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	44 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	14 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
fäste	PSC 63 kort
Hållare norm	ISO 26623-1

Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

## Tillbehör

Förlängare PSC-63 / PSC-63 A-mått 100 mm	318896 100
Förlängare PSC-63 / PSC-63 A-mått 60 mm	318896 60