

Garant**CNMM 190616, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250464 HB7020
GTIN	4045197764126
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
spån-brytare	SR
Hörnradie	1,6 mm
Sort	HB7020
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190616

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning