

Garant**SNMG 150608, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251230 HB7020
GTIN	4045197764140
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 150608 HB7020 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7020
spån-brytare: SM
Skärdjup a_p : 0,5 - 6 mm
Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7020
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
spån-brytare	SM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150608
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning