

Garant**SNMG 190616, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251238 HB7020
GTIN	4045197764171
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 190616 HB7020 Hörnradie: 1,6 mm
Sort: HB7020
spån-brytare: SM
Skärdjup a_p : 0,5 - 6 mm
Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7020
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,6 mm
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v

Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 190616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning