

**Garant****Momentmejslar, fast förinställda, inställt vridmoment: 1,3Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	211750 1,3
GTIN	4045197764270
Artikelklass	21B

**Beskrivning****Utförande:**

Momentmejsel med greppsäkert 2K-T-handtag. Vridmomentet är fast inställt. Fäste med permanentmagneter

**Funktion:**

När vridmomentet nås löser skruvdragaren ut **hörbart och kännbart**. Långvägsutlösningen visar användaren entydigt att det inställda värdet har uppnåtts.

**Användningsdata:**

Tillsammans med **1/4 tum bits** med **C 6,3-** eller **E 6,3-skaft**, t.ex. **Torx Plus®-bits** nr **674252**. Idealiskt för exakt fastsättning av vändskärplattor enligt rekommenderat åtdragningsmoment.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**OBS!:**

Levereras **utan** bits.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivning**

mätnoggrannhet vridmoment	±15 %
klingslängd	50 mm
inställt vridmoment	1,3 Nm
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3
Utlösningssvärdets justerbarhet	inte justerbar
Inställning av utlösningssvärdet	förinställd
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningssprincip	mekanisk långvägsutlösning
Feedback	utlösande
totallängd L	107 mm
mätmetod	vridmoment
omkopplingsbar avläsning	Nm
Dragriktning	Högerdragning
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentskrivdragare

## Tillbehör

"TQ Station" – förvaringsstation för momentskrivdragare	659964
---------------------------------------------------------	--------