

Garant**Konisk plåtborr HSS, TiAlN, Skär-Ø: 20-30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118324 20-30
GTIN	4045197764386
Artikelklass	11C

Beskrivning**Utförande:**

Med cylindriskt dubbhålsborr, Ø-markering i spåret. Skaftet har dessutom tre ytor. stegborr med spiral för optimal spånborttransport och högkapacitetsbeläggning för hög slitstyrka.

Användningsdata:

Borrning och gradning, maximal materialtjocklek = steghöjd (se tabellen).

Teknisk beskrivning

totallängd	88 mm
steghöjd	4 mm
Borrsteg stigande med	1 mm
Skaft-Ø	12 mm
Skär-Ø D _c	20 - 30 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	Utan
Produktslag	Konisk plåtborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		