



Lettringsverktyg Höger, Skaftmått: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	290000 12
GTIN	4030741659645
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Skaftovankant = centrumhöjd

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

HM-axel för ökad slittålighet.

Click-Pin: För snabbt och säkert byte av lettringstrissan.

Teknisk beskrivning

Arbetsområde	3 - 50 mm
skaftbredd	12 mm
skaft höjd	12 mm
för lettringsbredd b	4 mm
för lettringshål- \varnothing d ₂	4 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	15 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	10 mm
Axel	299910 1
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RBR 1×BL

för lettrad profil	RGE30° 1×GV30°
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

HM-axelHM Typ 1	299910 1
-----------------	----------