



Lettringsverktyg Vänster, Skaftmått: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	290001 16
GTIN	4030741659683
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Skaftovankant = centrumhöjd

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

HM-axel för ökad slittålighet.

Click-Pin: För snabbt och säkert byte av lettringstrissan.

Teknisk beskrivning

skaftbredd	16 mm
för lettringshål- \varnothing d ₂	4 mm
för lettringsbredd b	4 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	10 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	15 mm
Axel	299910 2
skaft höjd	16 mm
Arbetsområde	3 - 50 mm
för lettrad profil	RGE30° 1×GV30°
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RAA 1×AA

för lettrad profil	RBR 1×BL
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

HM-axelHM Typ 1	299910 1
-----------------	----------