



Lettringsverktyg universal, Skaftmått: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	290004 25
GTIN	4030741317514
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Skaftovankant = centrumhöjd

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

HM-axel för ökad slittålighet.

Click-Pin: För snabbt och säkert byte av lettringstrissan.

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

Teknisk beskrivning

skaftbredd	20 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	25 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	20 mm
Arbetsområde	8 - 200 mm
för lettringsbredd b	8 mm
skaft höjd	20 mm
för lettringshål- \varnothing d ₂	6 mm
Axel	299910 4
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBR 1×BL

för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°
för lettrad profil	RGE30° 1×GV30°
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

HM-axelHM Typ 4	299910 4
-----------------	----------