



Lettringsverktyg universal, Skaftmått: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	290020 20
GTIN	4030741458408
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

- Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.
- Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.
- Arbetsområdet kan utvidgas genom att lettringshållaren vrids.
- Byte av backar (backsats på begäran) möjligt för räfflor fram till kragen.

OBS!:

Om en lettrad trissa \varnothing 25 mm används utökas arbetsområdet till 0 mm–65 mm.

Teknisk beskrivning

Arbetsområde	3,5 - 65 mm
för lettringshål- \varnothing d_2	6 mm
Axel	299910 8
skaft höjd	20 mm
för lettringsbredd b	8 mm
för lettrings- \varnothing d_1	25 mm

för lettrings-Ø d ₁	20 mm
skaftbredd	20 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBL 2×BR
för lettrad profil	RAA 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
för lettrad profil	RGE30° BL/BR30°
för lettrad profil	RBR 2×BL
Produktslag	Lettringsverktyg