



Lettringsverktyg universal, Skaftmått: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	290020 25
GTIN	4030741471650
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

- **Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.**
- **Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.**
- **Arbetsområdet kan utvidgas genom att lettringshållaren vrids.**
- **Byte av backar (backsats på begäran) möjligt för räfflor fram till kragen.**

OBS!:

Om en lettrad trissa \varnothing 25 mm används utökas arbetsområdet till 0 mm–65 mm.

Teknisk beskrivning

Axel	299910 8
för lettringsbredd b	8 mm
skaftbredd	25 mm
Arbetsområde	3,5 - 65 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	25 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	20 mm

skafthöjd	25 mm
för lettringshål-Ø d ₂	6 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBL 2×BR
för lettrad profil	RAA 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
för lettrad profil	RGE30° BL/BR30°
för lettrad profil	RBR 2×BL
Produktslag	Lettringsverktyg