



## Lettringsverktygssats, Skaft- / vändskärs-storlek: 16mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 290025 16     |
| GTIN         | 4030741656842 |
| Artikelklass | 29H           |

### Beskrivning

#### Innehåll:

Vardera 1 lettringsverktyg nr 290000 och 290010.: storlek 16

Vardera 3 lettringstrissor nr 290161: strl. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Vardera 1 lettringstrissor nr 290176 och nr 290181: strl. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

### Teknisk beskrivning

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Skärriktning       | vänster och höger |
| för lettrad profil | RBL 1×BR          |
| för lettrad profil | RAA 2×AA          |
| för lettrad profil | RBR 1×BL          |
| för lettrad profil | RGV30° 1×GE30°    |
| för lettrad profil | RAA 1×AA          |
| för lettrad profil | RBL 1×BR          |
| för lettrad profil | RBL 2×BR          |
| för lettrad profil | RBR 2×BL          |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| för lettrad profil | RGE30° BL/BR30°  |
| för lettrad profil | RGE45° BL/BR45°  |
| Produktslag        | Lettringsverktyg |

## Tillbehör

|  |                 |
|--|-----------------|
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,8 mm | 290161 15X4/0,8 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,8 mm | 290181 15X4/0,8 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,6 mm | 290161 15X4/0,6 |
| Lettringsverktyguniversal Skaftmått 16 mm                                      | 290010 16       |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,5 mm | 290161 15X4/0,5 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,8 mm | 290176 15X4/0,8 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,6 mm | 290176 15X4/0,6 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,6 mm | 290181 15X4/0,6 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,5 mm | 290181 15X4/0,5 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,5 mm | 290176 15X4/0,5 |
| Lettringsverktyg Höger Skaftmått 16 mm   | 290000 16       |