



## Eco lettringsverktyg universal, Skaftmått: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290210 12
GTIN	4030741397554
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

Endast för högergång!

Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.

#### Fördel:

- **Små vibrationer.**
- **Inställningsskala och synkront löpande inställningsspindel för inställning av arbetsstyckes-Ø.**
- **Reducerade ställtider och därmed lägre styckkostnader.**
- **Frivinkelkorrigering genom speciell ythärdning.**
- **Ökad slitstyrka genom speciell ythärdning.**
- **För högre matnings- och skärhastigheter.**

### Teknisk beskrivning

skaft höjd	12 mm
Arbetsområde	3 - 50 mm
skaftbredd	12 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 5
för lettringshål-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
för lettrings-Ø d <sub>1</sub>	15 mm

för lettringsbredd b	4 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RGE30° 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR15°
Produktslag	Lettringsverktyg

---

## Tillbehör

Reservdelssats (3 delar), HM-bussning, täckbricka, skruv Typ 5	299920 5
--	----------