



Eco lettringsverktyg universal, Skaftmått: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	290210 16
GTIN	4030741409523
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

Endast för högergång!

Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.

Fördel:

- **Små vibrationer.**
- **Inställningsskala och synkront löpande inställningsspindel för inställning av arbetsstyckes-Ø.**
- **Reducerade ställtider och därmed lägre styckkostnader.**
- **Frivinkelkorrigering genom speciell ythärdning.**
- **Ökad slitstyrka genom speciell ythärdning.**
- **För högre matnings- och skärhastigheter.**

Teknisk beskrivning

skaft höjd	16 mm
Arbetsområde	3 - 50 mm
skaftbredd	16 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 5
för lettringshål-Ø d ₂	8 mm
för lettrings-Ø d ₁	15 mm

för lettringsbredd b	4 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RGE30° 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR15°
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

Reservdelssats (3 delar), HM-bussning, täckbricka, skruv Typ 5	299920 5
--	----------