




Lettringsfräsverktygssats, Skaftmått: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	290219 12
GTIN	4030741656873
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

HM-hylsa för ökad slstyrka.

Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.

Innehåll:

Vardera 1 lettringsverktyg nr 290200 och 290210: storlek 12

Vardera 2 lettringstrissor nr 290261: strl. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Vardera 1 lettringstrissa nr 290276 och nr 290281: strl. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Teknisk beskrivning

Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBR45° 1×BL15°
för lettrad profil	RBL45° 1×BR15°
för lettrad profil	RBR30° 1×AA
för lettrad profil	RBL30° 1×AA
för lettrad profil	RAA 1×BR30°

för lettrad profil	RAA 1×BL30°
för lettrad profil	RGE30° 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

Lettringsfräsverktyguniversal Skaftmått 10 mm	290200 10
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8
Eco lettringsverktyguniversal Skaftmått 12 mm	290210 12
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,5 mm	290276 15X4/0,5
Eco lettringsverktyguniversal Skaftmått 10 mm	290210 10
Lettringsfräsverktyguniversal Skaftmått 12 mm	290200 12
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,5 mm	290261 15X4/0,5
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8